

# LA-70 SET

## Set boucle magnétique pour guichet avec microphone externe



- Compatible : - prothèses auditives  
- implants cochléaires  
- récepteurs à induction
- Adapté aux lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet...)
- Simple d'utilisation

### Éléments et accessoires inclus :

- LA-70
- Micro de table
- Petite boucle magnétique pour guichet
- Alimentation électrique
- 4 pictogrammes oreille barrée

- L'amplificateur de boucle magnétique LA-70 SET est conçu pour la mise en place d'un système de boucle pour les petites surfaces limitées comme par exemple des bornes d'information et des guichets bancaires.
- La construction compacte permet une installation et un placement cachés dans des espaces confinés.

- La superficie maximale pouvant être couverte est de 40 m<sup>2</sup>.
- Les personnes non appareillées peuvent également profiter de l'installation grâce au récepteur stéthoscopique de boucle magnétique LPU-1.
- Un micro de table et une boucle de guichet sont compris dans le set.

Modèle	LA-70 SET
Alimentation	180-265 V AC · 50/60 Hz
Puissance max.	10 VA
Sortie de boucle	Courant de boucle : max. 20 W 2.1 ARMS à 3,5 A max. à 1 kHz Suffisant pour répondre à la norme BS6083 pt4 (EII 18-4)
Dimensions (LxHxP)	100 x 21 x 50 mm
Coloris	Noir
Poids	78 g
Micro	cole de cygne 43 cm
Sensibilité Micro	3,9 mV/Pa à 1 kHz
Bande passante Micro	100 Hz - 16 kHz
Câble Micro	1 câble XLR femelle /jack 3,5 mono (longueur 1.8m)

### Accessoires



Le récepteur stéthoscopique de boucle magnétique LPU-1 (voir p.334) est destiné aux personnes non appareillées souffrant d'une déficience auditive. Il est disponible avec station de charge.



Le "cousin" contient une petite boucle magnétique. Il se raccorde directement sur l'amplificateur de boucle magnétique LA-70 et peut se placer par exemple sous un coussin de siège ou encore se glisser dans le dossier d'un siège. Le câble de raccordement du coussin fait 4,50 m. La couverture en signaux peut ainsi se limiter à une zone restreinte.